

## Tekstiilimaadoitusranneke Painonappi 4,0 mm, Väri: DR



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972801 DR
GTIN	4057989621241
Tuoteluokka	98E

### Kuvaus

#### Malli:

Täysin metalliton kosketusliitintään asti (ei metallin kosketusta ihoon). Sisään ommellut johtavat kuidut nauhassa ja sähköä johtava muovi sulkijan sisäpuolella. Vakiona varustettu 4,0 mm painonappiliitännällä (kansainvälisesti yhteensopiva). Maadoitusnauhat voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän ranteen ympäryksen mukaan. Rannekkeet voidaan pestä 30 °C:ssa.

Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Pituus: 240 mm

Leveys: 22 mm

Väri: tummanpunainen

### Tekninen kuvaus

metalliton	kyllä
Leveys	22 mm
Väri	tummanpunainen
Pituus	240 mm
kalvosimen koko säädettävissä yksilöllisesti	kyllä
Henkilömaadoitus	ensisijainen
painonapin Ø	4 mm
sähköeristys	EGB/ESD
Pesu	Kirjopesu 30 °C:ssa
Tuotetyyppi	Maadoitusranneke

