

Garant**Urapistoterä, HB7010, Pistoleveys w: 0,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273665 0,9
GTIN	4045197719201
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Käyttö:**

Pidin terän leveydelle 3 mm.

Huomautus:

Teränpitimet on työstettävä pistoleveyteen sopiviksi.

Tekninen kuvaus

lukkorenkaille DIN 471/472	0,8 mm
Pistoleveys w	0,9 mm
a _r	1,3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	K
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 471

Urat normin mukaiset	DIN 472
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		