

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä työpenkki, vasen puoli avoin, oikealla ovi ja vetolaatikko, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	924014 1250
GTIN	4062406101787
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismitille.

Rungossa ovella varustettu puoli ja avoimeksi jätetty puoli, kummassakin sinkitty hyllytaso, jonka korkeutta voi säätää.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75

Oven korkeus (oikea) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7016.**

**Tekninen kuvaus**

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Ovien lkm	1
Laatikoiden lukumäärä	1
alaslaskettava	ei
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Työtason paksuus	25 mm
ComfortClose	ei
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason pituus	1250 mm
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Paino	100,9 kg
Työtason syvyys	750 mm
Sarja	Ready-to-go
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Alarakenteen leveys	1100 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Korkeus	950 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Työntökahva	ei
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne

Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12