

Garant GRIDLINE

**Siirrettävä työpenkki, vasen puoli avoin, oikealla ovi ja vetolaatikko, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	924011 1250
GTIN	4062406101770
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismit.

Rungossa ovella varustettu puoli ja avoimeksi jätetty puoli, kummassakin sinkitty hyllytaso, jonka korkeutta voi säätää.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75

Oven korkeus (oikea) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (oikea): 1

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7016.**

**Tekninen kuvaus**

Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työtason materiaali	Bambu
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Paino	96,7 kg
Alarakenteen leveys	1100 mm
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	1
Ovien lkm	1
Työtason paksuus	25 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työntökahva	ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Alarakenteen syvyys	700 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
alaslaskettava	ei
Pyörän materiaali	polyuretaani
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason pituus	1250 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Iskunvaimennin	ei
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne

Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75