

Garant GRIDLINE

Siirrettävä työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 5 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	924094 1250
GTIN	4062406101824
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1250 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani

Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Alarakenteen leveys	1100 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Ovien lkm	1
Työtason paksuus	25 mm
Työntökahva	ei
Laatikoiden lukumäärä	5
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Vetolaatikoiden hyötയാ G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
ComfortClose	ei
Iskunvaimennin	ei
alaslaskettava	ei
Paino	149,8 kg
Alarakenteen syvyys	700 mm
Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	950 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Pöytälevyn paksuus	25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200