

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, siirrettävä, sähkötoimisesti korkeussäädettävä, kaapeli, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Tuoteluokka	9GG

## Kuvaus

### Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus. **Portaaton sähköinen säätömekanismi**. Korkeuden säätö käsikytkimellä. 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille. Liitäntäkaapeli, pituus 8 m. Pistoketyyppi F.

### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

### Sijoitus:

Oven korkeus (vasen): 525  
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1  
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 75, 100, 150, 200

### Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

## Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Pyörän materiaali	polyuretaani
Paino	165,9 kg
ComfortClose	ei
Työtason paksuus	50 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
suurin nostovoima	6000 N
Ovien lkm	1
Nostonopeus	9 mm/s
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason syvyys	750 mm
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
Työtason pituus	1500 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
alaslaskettava	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Liitäntäjännite	250 V

Laatikoiden lukumäärä	4
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
	927805 200

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 200 mm

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21

914227 KO21

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

927805 100

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 150 mm

927805 150