

Garant GRIDLINE

Työpenkki, siirrettävä, sähkötoimisesti korkeussäädettävä, kaapeli, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Portaaton sähköinen säätömekanismi. Korkeuden säätö käsikytkimellä.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanisille.

Liitântäkaapeli, pituus 8 m. Pistoketyyppi F.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Ovien lkm	1
Työtason paksuus	50 mm
Korkeudensäätöväli	850 - 1050 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeudensäätöperiaate	sähköinen
ComfortClose	ei
alaslaskettava	kyllä
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Sarja	Ready-to-go
Liitäntäjännite	250 V
Pyörän materiaali	polyuretaani
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Alarakenteen leveys	1300 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
suurin nostovoima	6000 N
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Nostonopeus	9 mm/s
Paino	179,9 kg
Alarakenteen syvyys	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Pyörän Ø kiinteä pyörä	125 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työntökahva	ei

Pyörän Ø kääntyvä pyörä	125 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
IP-suojausluokka	IP 20
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpisteen korkeudensäätö	850-1050 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden
etukorkeus 150 mm

927805 150

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden
etukorkeus 200 mm

927805 200

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12

914226 KO12

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden
etukorkeus 100 mm

927805 100