

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, siirrettävä, sähkötoimisesti korkeussäädettävä, kaapeli, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/DEmm**



## Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 924511 1500/DE |
| GTIN         | 4062406101831  |
| Tuoteluokka  | 9GG            |

## Kuvaus

### Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Portaaton sähköinen säätömekanismi.** Korkeuden säätö käsikytkimellä.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, **jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite**, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismitille.

Liitäntäkaapeli, pituus 8 m. Pistoketyyppi F.

### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien Ø < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

### Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

### Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

## Tekninen kuvaus

|  |               |
|--|---------------|
| Pyörän Ø kääntyvä pyörä                          | 125 mm        |
| Vetolaatikon hyötyleveys                         | 500 mm        |
| Pyörän Ø kiinteä pyörä                           | 125 mm        |
| Portaaton korkeuden säätö                        | kyllä         |
| Laatikoiden lukumäärä                            | 4             |
| Työtason paksuus                                 | 50 mm         |
| Työtason pituus                                  | 1500 mm       |
| Pyörän materiaali                                | polyuretaani  |
| Jälkiä jättämätön juoksupinta                    | kyllä         |
| Liitäntäjännite                                  | 250 V         |
| ComfortClose                                     | ei            |
| Vetolaatikoiden hyötyala G                       | 20×20         |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G                       | 20            |
| alaslaskettava                                   | kyllä         |
| Vetolaatikon hyötysyvyys                         | 500 mm        |
| Korkeudensäätöväli                               | 850 - 1050 mm |
| Laatikostokehys hyötykorkeus                     | 525 mm        |
| Työntökahva                                      | ei            |
| Sarja  | Ready-to-go   |
| Alarakenteen syvyys                              | 700 mm        |
| Vetolaatikon hyötyleveys G                       | 20            |
| Alarakenteen leveys                              | 1300 mm       |
| Nostonopeus                                      | 9 mm/s        |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2             |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua          | 2             |
| Korkeudensäätöperiaate                           | sähköinen     |
| Ovien lkm  | 1             |
| Paino  | 172,9 kg      |

|  |  |
|--|--|
| suurin nostovoima  | 6000 N   |
| Työtason syvyys  | 750 mm   |
| Työtason materiaali  | Bambu  |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus   | Yhden käden  |
| IP-suojaluokka   | IP 20  |
| Energiansyöttö   | Akkukäyttöinen   |
| Energiansyöttö   | Verkkokäyttöinen   |
| Nimellisjännite  | 250 V  |
| Pistoketyyppi, tulo  | F  |
| Rakennetyyppi  | Teräsputkirakenne  |
| Materiaalin paksuus  | 1 mm   |
| Työpisteen korkeudensäätö  | 850-1050 mm  |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus   | 75 kg  |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg   |
| Korkeudensäätömalli  | sähköinen  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                                | 100 %  |
| Oven avautumiskulma  | 180 astetta  |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite   | 20x20G   |
| Tuotetyyppi  | Siirrettävä työpenkki  |

## Tarvikkeet

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12 | 914226 KO12 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 200 mm

927805 200

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

927805 75

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 150 mm

927805 150

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

927805 100