

Garant GRIDLINE

Kuusikulmainen työpöytä, 20×20G, Malli: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	925804 7
GTIN	4062406102142
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Kuusikulmainen työpöytä, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Malli 6, jossa on **6 vetolaatikkoa**, malli 7, jossa on **7 vetolaatikkoa** osiota kohta.

Työtaso, paksuus 50 mm, pyökki-Multiplex, vedenkestävä liimaus. Väritön UV-lakkaus.

Sijointus:

Vetolaatikon etulevyn korkeudet mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Toimituksen sisältö:

6 laatikostorunkoa, 6 välilevyä. työtaso, kiinnitysmateriaalit.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	850 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex

Paino	640 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
ComfortClose	ei
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	2000 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Kuusikulmainen työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm

927800 200