

Garant GRIDLINE

Kuusikulmainen työpöytä, 20×20G, Malli: 6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	925804 6
GTIN	4062406102135
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Kuusikulmainen työpöytä, tukeva teräs rakenne. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Malli 6, jossa on **6 vetolaatikkoa**, malli 7, jossa on **7 vetolaatikkoa** osiota kohta.

Työtaso, paksuus 50 mm, pyökki-Multiplex, vedenkestävä liimaus. Väritön UV-lakkaus.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeudet mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Toimituksen sisältö:

6 laatikostorunkoa, 6 välilevyä. työtaso, kiinnitysmateriaalit.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikoston korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm

Vetolaatikoston leveys	600 mm
Paino	600 kg
Työtason pinta	väritön lakkaus
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Korkeus	850 mm
ComfortClose	ei
Sarja	vario
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	2000 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Kuusikulmainen työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100

Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75