


**XNEX 080608, HUM310, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Malli:**

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HUM310
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1100 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1100 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		