

**XNEX 080608, HBM130, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Tuoteluokka	22A

**Kuvaus****Malli:**

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2×3-leikkuinen kovametallinen käanttöterä **kulmajyrsintään**.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,12 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-käanttöterä	XNEX 080608
Laji	HBM130
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		