

Garant**Pistoleikkuu uurto, CU7025, Pistoleveys w: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273672 1,5
GTIN	4045197719300
Tuoteluokka	21J

Kuvaus**Malli:**

Lastunmurtaja pienille Ø:lle ja lastuamisvoiman pienentämiseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	1,5 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Syöttö f	0,03 - 0,12 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		