



Ilmastointimittauslaite Ilmavirtasarja, Tyyppi: HD



Tilaustiedot

Tilausnumero	474162 HD
GTIN	4029547019364
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Ilmastointimittauslaite Testo 440 **virtausnopeuden ja tilavuusvirran mittaamiseen ilmanvaihtokanavassa (m/s, m³/h)**. Kuumalanka-anturi (anturin pää 9 mm) pienille ilmavirroille, joiden nopeus on enintään 30 m/s. Sisältää lämpötila-anturin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Ilmastointimittari Testo 440, nro 474141 koko 440, 3x Mignon-paristo, tyyppi AA, USB-kaapeli, salkku nro 474161 koko K ja kalibrointipöytäkirja. Kuumalanka-anturi nro 474152 koko FR

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 30 m/s
Virheraja (m/s + % mittausarvosta)	±0,03 + 4 % (0–20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 – 30 m/s)
Käyttölämpötila	-20 - 70 °C
IP-suojausluokka	IP 54

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyppi	Ilmastointimittauslaite

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------