

Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 16 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212776 HART
GTIN	4062406103170
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC: 0,08 mm

Laji: HB7705

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
Laji	HB7705
Nirkon säde	1 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	16 mm
Säde Wiper radial	32 mm
Terän säde R_1	1 mm
Terän pituus L_c	8 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,1 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,08 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään