


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212784 ST1400 |
| GTIN | 4062406103194 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------|
| tyyppi | ST1400 |
| Laji | HB4015 |
| Nirkon säde | 2 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Säde Wiper axial | 20 mm |
| Säde Wiper radial | 40 mm |
| Terän säde R_1 | 2 mm |
| Terän pituus L_c | 10 mm |
| Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ² | 0,15 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC | 0,1 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Pinnoitus | TiN |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |