


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 32 mm Helix tylppä kartiomainen, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212799 HART
GTIN	4062406103361
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC: 0,15 mm

Laji: HB7705

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
Laji	HB7705
Nirkon säde	4 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	32 mm
Säde Wiper radial	64 mm
Terän säde R_1	4 mm
Terän pituus L_c	16 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiN
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään