

**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 25 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212792 HART
GTIN	4062406103330
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö  $f_z$  teräksessä < 60 HRC: 0,12 mm

Laji: HB7705

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	HART
Laji	HB7705
Nirkon säde	4 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	25 mm
Säde Wiper radial	50 mm
Terän säde $R_1$	4 mm
Terän pituus $L_c$	12,5 mm

Syöttö $f_z$ teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 60 HRC	0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään