


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 25 mm tylppä kartiomainen, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC: 0,12 mm

Laji: HB4015

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Laji	HB4015
Nirkon säde	4 mm
Lastuava aine	KM
Säde Wiper axial	25 mm
Säde Wiper radial	50 mm
Terän säde R_1	4 mm
Terän pituus L_c	12,5 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,18 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään