



ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö, ER-holkeille: 40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309619 40 |
| GTIN | 2050002004047 |
| Tuoteluokka | 33E |

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Pyörinnän säätö nolnaan 6 ruuvilla. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Soveltuu erittäin hyvin sorveihin sekä staattisille että konekäyttöisille työkaluille.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Enintään 6000 min-1.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Kokonaispituus L | 27,5 mm |
| Ulko-Ø D | 78 mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| ER-holkeille | 40 mm |
| Kierre | M50×1,5 |
| Standardi | DIN 6499 D |
| Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |