



ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö, ER-holkeille: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	309619 32
GTIN	2050002004030
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Pyörinnän säätö nollaan 6 ruuvilla. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Soveltuu erittäin hyvin sorveihin sekä staattisille että konekäyttöisille työkaluille.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Enintään 6000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Kierre	M40×1,5
ER-holkeille	32 mm

Ulko-Ø D	63 mm
Kokonaispituus L	23 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri