



## ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö, ER-holkeille: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309619 25
GTIN	2050002004023
Tuoteluokka	33E

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Pyörinnän säätö nollaan 6 ruuvilla. **Urilla.**

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Soveltuu erittäin hyvin sorveihin sekä staattisille että konekäyttöisille työkaluille.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Enintään 6000 min<sup>-1</sup>.

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	50 mm
Kierre	M32×1,5

ER-holkeille	25 mm
Kokonaispituus L	21,8 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri