

Garant**Synchro-työkalupää mallille ER16, Kierretapin Ø d2: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338183 4,5
GTIN	4062406102050
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	24 mm
Varren nelikulmio	3,4 mm
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 374/376	M6
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 371	M4
Ø D ₂	12,7 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierretappiadapteri

