

Garant
Synchro-työkalupää mallille ER32, Kierretapin Ø d2: 7mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338186 7 |
| GTIN | 4062406103644 |
| Tuoteluokka | 31P |

Kuvaus
Malli:

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

Kuvaus mainosteksti:

- **Pituuden minimitasaus: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------------------|
| Ulkoneman pituus L ₁ | 19 mm |
| Varren nelikulmio | 5,5 mm |
| Kierretappi-Ø d ₂ DIN 371 | M7 |
| Kierretappi-Ø d ₂ DIN 374/376 | M9-10 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä, enint. 50 baaria |

Tuotetyyppi

Kierretappiadapteri