

Garant**Synchro-työkalupää mallille ER32, Kierretapin Ø d2: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338186 10
GTIN	4062406103675
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

Kuvaus mainosteksti:

- **Pituuden minimitasaus: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 371	M10
Ø D ₂	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kierretappiadapteri

