

Garant

Synchro-työkalupää mallille ER32, Kierretapin Ø d2: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	338186 9
GTIN	4062406103668
Tuoteluokka	31P

Kuvaus

Malli:

- Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
- Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
- Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
- ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.
- Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Kuvaus mainosteksti:

- Pituuden minimitasaus: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	7 mm
Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 371	M9
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 374/376	M12
Ø D ₂	25 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tuotetyyppi

Kierretappiadapteri