

Garant
Synchro-työkalupää mallille ER25, Kierretapin Ø d2: 7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	338185 7
GTIN	4062406102098
Tuoteluokka	31P

Kuvaus
Malli:

- **Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.**
- **Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**
- **ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysstukoille ja työkoneille.**
- **Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.**

Kuvaus mainosteksti:

- **Pituuden minimitasaus: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.**

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 374/376	M9-10
Kierretappi-Ø d ₂ DIN 371	M7
Ø D ₂	19 mm
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tuotetyyppi

Kierretappiadapteri