

Garant**TKM-sädejrvin HPC, TiAlN, Säde r: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208023 4,5
GTIN	4062406103866
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Suoraurainen, ei profiilivirhettä.**Toleranssi: $r = \pm 0,01$ mm.**Käyttö:****Muotoiltujen reunojen** pyöristämiseen ja purseenpoistoon.**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	16 mm
isompi $\varnothing D_2$	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
pienempi $\varnothing D_3$	7 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
Hammasluku Z	6
Terän pituus L_c	4,5 mm
Säde r	4,5 mm
Lastuamisstrategia	HPC
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

