

Garant**Synchro-kiinnitin, ER-kiristysholkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338180 25
GTIN	4062406103712
Tuoteluokka	31P

Kuvaus**Malli:**

- Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
- Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
- Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
- ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysisukkoille ja työkoneille.
- Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Kuvaus mainosteksti:

- Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
- Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
- Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
- ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysisukkoille ja työkoneille.
- Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka.

Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi	Kiristysholkkipidin

