

HOLEX**ER-kiristysholkki, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 3/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308920 3/8
GTIN	4062406103934
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	426 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

