

**ER-kiristysholkki, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 1/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308920 1/4
GTIN	4062406103910
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

**Huomautus:**

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

**Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

**Tekninen kuvaus**

Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	426 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

