

**ER-kiristysholkki, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 1/2mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308960 1/2    |
| GTIN         | 4062406104009 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

**Huomautus:**

**Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).**

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

**Tekninen kuvaus**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Sovitin          | ER 25          |
| Standardi        | ISO 15488-B    |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm        |
| tyyppi           | 430 E          |
| Ulko-Ø D         | 26 mm          |
| Kokonaispituus L | 34 mm          |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |

