

HOLEX**ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 5/16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309000 5/16 |
| GTIN | 4062406104061 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Kiristysholkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------|
| Sovitin | ER 32 |
| Standardi | ISO 15488-B |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm |
| tyyppi | 470 E |
| Ulko-Ø D | 33 mm |
| Kokonaispituus L | 40 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |

