

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273760 25/4
GTIN	4045197719928
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 8xw

Huomautus:

Maksimaalinen \varnothing = rajoitettu työkappale- \varnothing mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	51 mm
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pistoleveys w	4 mm
Pistosyvyys t_{\max}	32,5 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kokonaispituus L	150 mm
enimmäis- \varnothing	65 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600