

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER16, Nim. kiristys-Ø d: 3/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308921 3/8
GTIN	4062406104191
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-Ø.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	425 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki