

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 20
GTIN	5012095608486
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Ø	20 mm
Korkeus	6 mm
Porauksen Ø	4,5 mm
Nimellispitovoima	105 N
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

