

Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierrepidike, neodyymi, Ø: 66mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085926 66
GTIN	5012095608417
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Tekninen kuvaus

Korkeus kierteineen	23,5 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Nimellispitovoima	180 N
Korkeus	8,5 mm
Ø	66 mm
Kierre	M8 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

