



## Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341, 355 E, Kiinn.Ø: 15mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329705 15
GTIN	4062406104634
Tuoteluokka	32B

### Kuvaus

**Malli:**

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sahakierre

**Standardi:**

**DIN 6341**

**Tarkkuus:**

**Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

### Tekninen kuvaus

F	20 mm
Kokonaispituus L	123 mm
K	28 mm
Kulma α	17,5 astetta
Sahakierre G	S20×2 mm
Standardi	DIN 6341
tyyppi	355 E
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

