

**ER-kiristysholkki kierretapeille, ER11, Nim. kiristys-Ø d: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309399 4
GTIN	4062406104450
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sis. tiivisteiden sisäjähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa. sisältää tiivisteiden.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER11
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4031 E
Ulko-Ø D	11,3 mm
Kokonaispituus L	18 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki