

Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 40
GTIN	5012095608516
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	8 mm
Ø	40 mm
Porauksen Ø	5,5 mm
Nimellispitovoima	500 N
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

