

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 12/1,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273750 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720009 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Toimintaleveys L ₄ | 12 mm |
| Pistoleveys w | 1,5 mm |
| Ruuvi | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Pistosyvyys t _{max} | 4,5 mm |
| Pään pituus L ₁ | 26 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Varren leveys b | 12 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | ei |
| aksaalinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 4 | 279815 4 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |