

## Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki, neodyymi, Ø: 88mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085927 88
GTIN	5012095608448
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

#### Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	420 N
Kierre	M8 mm
Pintamateriaali	kumitettu
Kierreholkki	kyllä
Korkeus kierteineen	17 mm
Korkeus	8,5 mm
Ø	88 mm

Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti