

HOLEX**Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341, 386 E, Kiinn.Ø: 3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329755 3 |
| GTIN | 4062406104672 |
| Tuoteluokka | 32B |

Kuvaus**Malli:**

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
Trapetsikierre

Standardi:**DIN 6341****Tarkkuus:**

Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------|
| K | 45 mm |
| Kulma α | 20 astetta |
| Trapetsikierre G | Tr32×1,5 mm |
| F | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 115 mm |
| Standardi | DIN 6341 |
| tyyppi | 386 E |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |

