

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273757 25/1,5
GTIN	4045197720191
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Tällöin työkalupäähän voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{max}$	10,5 mm
Toimintaleveys $L_4$	26,5 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pistoleveys w	1,5 mm
Pään pituus $L_1$	29 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600