

**Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341, 386 E, Kiinn.Ø: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329755 21
GTIN	4062406104856
Tuoteluokka	32B

**Kuvaus****Malli:**

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Trapetsikierre

**Standardi:**

**DIN 6341**

**Tarkkuus:**

**Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

**Huomautus:**

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

**Tekninen kuvaus**

Kulma $\alpha$	20 astetta
K	45 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Trapetsikierre G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Standardi	DIN 6341
tyyppi	386 E
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

