



## Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341, 386 E, Kiinn.Ø: 26mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329755 26
GTIN	4062406104900
Tuoteluokka	32B

### Kuvaus

#### Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Trapetsikierre

#### Standardi:

**DIN 6341**

#### Tarkkuus:

**Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

### Tekninen kuvaus

Trapetsikierre G	Tr32×1,5 mm
K	45 mm
F	32 mm
Kulma α	20 astetta
Kokonaispituus L	115 mm
Standardi	DIN 6341
tyyppi	386 E
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

