



Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341, 386 E, Kiinn.Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329755 27
GTIN	4062406104917
Tuoteluokka	32B

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
Trapetsikierre

Standardi:

DIN 6341

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**

Tekninen kuvaus

F	32 mm
K	45 mm
Kokonaispituus L	115 mm
Trapetsikierre G	Tr32×1,5 mm
Kulma α	20 astetta
Standardi	DIN 6341
tyyppi	386 E
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

