

Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierreholkki, neodyymi, Ø: 43mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085927 43
GTIN	5012095608400
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**
- **Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.**
- **Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.**
- **Magneettisydän Neodymiä.**

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	85 N
Kierre	M4 mm
Kierreholkki	kyllä
Pintamateriaali	kumitettu
Korkeus kierteineen	10,5 mm
Ø	43 mm

Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M4	085921 M4
---	-----------