

## Nappimagneetti reiällä, neodyymi, Ø: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085932 25
GTIN	5012095608493
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

### Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	160 N
Ø	25 mm
Porauksen Ø	4,5 mm
Korkeus	7 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

