

Garant**Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB, SK 40, varren Ø:lle D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301285 32
GTIN	4062406104962
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitysruuvien sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuriaan nähden.
- Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan Ø kiristyy tukipintaa vasten.
- Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
- Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, vararuuvit nro 309907, 309908.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	75 mm
Ulko-Ø D	52 mm
varren Ø:lle D ₁	32 mm
Sovitin	SK 40

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Massiiviporakiinnitin

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm	656050 200
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 32	309700 32
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40